



11963532

**W.1 Moduł gniazdo głośnikowe stereofoniczne, biały**

**Właściwości techniczne**

**Rodzaj połączenia**

Typ złącza/wtyku	Gniazdo głośnikowe
Przekrój przewodu	2,50 - 2,50 mm <sup>2</sup>

**Materiały**

Kolor	Biały
Kod RAL	9010
Wykończenie powierzchni	Mat
Materiał	Tworzywo termoplastyczne
Obróbka	Stan surowy

**Wymiary**

Wysokość	70 mm
Szerokość	70 mm
Głębokość	51 mm
Wbudowane puszkki podtynkowe	35 mm

**Łączność**

Rodzaj montażu	Mocowanie śrubowe
----------------	-------------------

**Sprzęt**

Ekranowany	Nie
Z ochroną przeciwpyłową	Tak

**Bezpieczeństwo**

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP55
Odporność na uderzenie IK	IK05

**Warunki użytkowania**

Zakres temperatur pracy	-15 - 30 °C
-------------------------	-------------

**Dodatkowe informacje**

Wyjścia	Z wyjściem prostym
Oznaczenie	Z 2 polami opisowymi
Płytką nośna/pierścień nośny	Z płytką nośną

**Odpowiednie do**

cubyko / W.1	
--------------	--

**Zrównoważony rozwój**

Zgodny z REACH – bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak