



LF30045590162

## Angle plat pour goulotte LF/LFH 30x45mm blanc

### Caractéristiques techniques

#### Dimensions

|         |       |
|---------|-------|
| Hauteur | 30 mm |
| Largeur | 45 mm |

#### Accessoires

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| Configuration de la pièce de forme | Moulé |
|------------------------------------|-------|

#### Réglages

|                |         |
|----------------|---------|
| Plage d'angles | 90 - 90 |
|----------------|---------|

#### Matières

|            |                                       |
|------------|---------------------------------------|
| Matière    | Acrylonitrile butadiène styrène (ABS) |
| Traitement | Non traité                            |
| Couleur    | Blanc signalisation                   |
| Code RAL   | 9016                                  |

#### Sécurité

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Résistance aux chocs IK | IK07 |
|-------------------------|------|

#### Normes

|                                                          |    |
|----------------------------------------------------------|----|
| Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12 | No |
|----------------------------------------------------------|----|

#### Conditions d'utilisation

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Température de service | -5 - 90 °C |
|------------------------|------------|

#### Équipement

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Avec film de protection | No |
|-------------------------|----|

#### Adapté à

|           |  |
|-----------|--|
| LFH 30x45 |  |
|-----------|--|

#### Durabilité

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Sans halogène                | Oui |
| Conformité REACH             | Oui |
| Conforme à la directive RoHS | Oui |

### Illustrations | dessins

