



TXA310



### Module 10 entrées modulaires 230V~

#### Caractéristiques techniques

##### Réglages

Modes de configuration supportés

ETS  
easy

##### Architecture

Système bus

EIB

##### Courant électrique

Nombre de circuits d'entrée

10

##### Connectivité

Système bus radio-KNX

No

##### Equipement

Tension du signal externe nécessaire

No

Fréquence radio bidirectionnelle

No

Avec batterie

No

Avec contrôle CVC

No

##### Installation, montage

Montage sur

Rail DIN

##### Éclairage

Contrôle des LED

No

##### Matières

Matière

PVC

Couleur

Gris clair

Code RAL

7035

##### Sécurité

Indice de protection IP

IP20

##### Conditions d'utilisation

Température de service

0 - 45 °C

##### Tension

Tension d'entrée

230 - 230 V

Tension de service par bus

21 - 32 V

Type de tension d'alimentation

AC

##### Dimensions

Longueur

70 mm

Hauteur

90 mm

Profondeur

60 mm

##### Textes

Type de raccordement

Avec bornes à ressort QuickConnect

##### Durabilité

Conforme à la directive RoHS

Oui