



TXA310



Module 10 entrées modulaires 230V~

Caractéristiques techniques

Réglages

Modes de configuration supportés	ETS easy
----------------------------------	-------------

Architecture

Système bus	EIB
-------------	-----

Courant électrique

Nombre de circuits d'entrée	10
-----------------------------	----

Connectivité

Système bus radio-KNX	No
-----------------------	----

Équipement

Tension du signal externe nécessaire	No
Fréquence radio bidirectionnelle	No
Avec batterie	No
Avec contrôle CVC	No

Installation, montage

Montage sur	Rail DIN
-------------	----------

Éclairage

Contrôle des LED	No
------------------	----

Matières

Matière	PVC
Couleur	Gris clair
Code RAL	7035

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

Conditions d'utilisation

Température de service	0 - 45 °C
------------------------	-----------

Tension

Tension d'entrée	230 - 230 V
Tension de service par bus	21 - 32 V
Type de tension d'alimentation	AC

Dimensions

Longueur	70 mm
Hauteur	90 mm
Profondeur	60 mm

Textes

Type de raccordement	Avec bornes à ressort QuickConnect
----------------------	------------------------------------

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----