




TXA310



KNX universele ingangsmodule, 10-voudig, 230 V

Technische karakteristieken

Architectuur

Bussysteem	Bussysteem KNX
------------	----------------

Instellingen

Ondersteunde instelmodus	ETS easy
--------------------------	-------------

Elektrische Stroom

Aantal ingangen	10
-----------------	----

Uitrusting

Externe signaalspanning noodzakelijk	Nee
--------------------------------------	-----

Connectiviteit

Met bussysteem KNX RF	Nee
-----------------------	-----

Uitrusting

Radiofrequentie bidirectioneel	Nee
Met batterij	Nee
Met klimaat-regeling	Nee

Installatie, montage

Gemonteerd op	DIN-rail
---------------	----------

Verlichting

LEDbesturing	Nee
--------------	-----

Materiaal

Materiaal	Kunststof
Kleur	Lichtgrijs
RAL-kleur	7035

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP20
----------------------	------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	0 - 45 °C
---------------------	-----------

Spanning

Ingangsspanning	230 - 230 V
Netspanning via bus	21 - 32 V
Type voeding	AC

Afmetingen

Lengte	70 mm
Hoogte	90 mm
Diepte	60 mm

Teksten

Aansluitwijze	Met quickconnect-steekklemmen
---------------	-------------------------------

Duurzaamheid

RoHS conform	Ja
--------------	----