




TXA310



Module 10 entrées modulaires 230V~

Caractéristiques techniques

Réglages

Modes de configuration supportés	ETS easy
----------------------------------	-------------

Architecture

Système bus	EIB
-------------	-----

Courant électrique

Nombre de circuits d'entrée	10
-----------------------------	----

Connectivité

Avec système bus radio-KNX	Non
----------------------------	-----

Équipement

Tension du signal externe nécessaire	Non
Fréquence radio bidirectionnelle	Non
Avec batterie	Non
Excitation par HLK	Non

Installation, montage

Montage	Rail DIN
---------	----------

Éclairage

Contrôle par LED	Non
------------------	-----

Matière

Matière	Plastique
Couleur	Gris clair
Code RAL	7035

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

Conditions d'utilisation

Température de service	0 - 45 °C
------------------------	-----------

Tension

Tension d'entrée	230 - 230 V
Tension de service par bus	21 - 32 V
Type de tension d'alimentation	AC

Dimensions

Longueur	70 mm
Hauteur	90 mm
Profondeur	60 mm

Textes

Type de raccordement	Avec bornes enfichables QuickConnect
----------------------	--------------------------------------

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----