



TXA310



Módulo carril DIN, 10 entradas, 230V

Características técnicas

Configuración

Modo de configuración posible	ETS easy
-------------------------------	-------------

Arquitectura

Sistema de bus	Bus EIB
----------------	---------

Corriente eléctrica

Número de circuitos de entrada	10
--------------------------------	----

Conectividad

Con sistema de bus KNX radio	No
------------------------------	----

Equipo

Señal de tensión externa necesaria	No
Radiofrecuencia bidireccional	No
Con batería	No
Con control HVAC	No

Instalación, montaje

Montaje en	Perfil DIN
------------	------------

Iluminación

LED de control	No
----------------	----

Materiales

Material	Plástico
Colour	Gris claro
Código RAL	7035

Seguridad

Clase de protección de entrada (IP)	IP20
-------------------------------------	------

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	0 - 45 °C
-------------------------------	-----------

Tensión

Tensión de entrada	230 - 230 V
Tensión de servicio del BUS	21 - 32 V
Tipo de alimentación de tensión	CA

Dimensiones

Longitud	70 mm
Altura	90 mm
Profundidad	60 mm

Texto

Tipo de conexión	Con bornes de conexión QuickConnect
------------------	-------------------------------------

Sostenibilidad

Conforme RoHS	Sí
---------------	----