




TXA310



Modulo ingresso KNX 10 ingressi 230V AC 6M

Caratteristiche tecniche

Impostazioni

Modalità di configurazione supportata	ETS easy
---------------------------------------	-------------

Architettura

Sistema bus	EIB
-------------	-----

Corrente

Numero di circuiti di ingresso	10
--------------------------------	----

Connettività

Con sistema bus radio KNX	No
---------------------------	----

Equipaggiamento

Tensione esterna necessaria	No
Radiofrequenza bidirezionale	No
Con batterie	No
Con controllo HVAC	No

Installazione, montaggio

Montaggio su	Guida DIN
--------------	-----------

Illuminazione

Controllo LED	No
---------------	----

Materiali

Materiale	Plastica
Colore	Grigio chiaro
Codice RAL	7035

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20
---	------

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	0 - 45 °C
-------------------------	-----------

Condizioni di impiego

Tensione d'ingresso	230 - 230 V
Tensione d'esercizio tramite cavo bus	21 - 32 V
Tipo di tensione di alimentazione	AC

Serie

Lunghezza	70 mm
Altezza	90 mm
Profondità	60 mm

Testo

Tipo di connessione	Con terminali QuickConnect
---------------------	----------------------------

Sostenibilità

Conformità ROHS	Si
-----------------	----