



TXA310



**KNX universele ingangsmodule, 10-voudig, 230 V**

**Technische eigenschappen**

**Uitvoering**

Bussysteem Bussysteem KNX

**Instellingen**

Ondersteunde instelmodus ETS  
easy

**Stroom / temperatuur**

Aantal ingangen 10

**Samenstelling**

Externe signaalspanning noodzakelijk Nee

**Aansluitmogelijkheden**

Met bussysteem KNX RF Nee

**Samenstelling**

Radiofrequentie bidirectioneel Nee

Met batterij Nee

Met klimaat-regeling Nee

**Installatie, montage**

Gemonteerd op DIN-rail

**Verlichting**

LED besturing Nee

**Materiaal**

Materiaal Kunststof

Kleur Lichtgrijs

RAL-code 7035

**Veiligheid**

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) IP20

**Gebruiksvoorwaarden**

Bedrijfstemperatuur 0 - 45 °C

**Spanning**

Ingangsspanning 230 - 230 V

Netspanning via bus 21 - 32 V

Type voeding AC

**Afmetingen**

Lengte 70 mm

Hoogte 90 mm

Diepte 60 mm

**Teksten**

Aansluitwijze Met quickconnect-steekklemmen

**Duurzaamheid**

RoHS conform Ja