



TXA310



**Binarni ulaz, 10-struki, 230V, KNX**

**Tehničke karakteristike**

**Arhitektura**

Bus sistem EIB

**Postavke**

Podržani način konfiguracije ETS  
easy

**Električna struja**

Broj ulaznih strujnih krugova 10

**Oprema**

Potreban je vanjski signalni napon Ne

**Povezivost**

Sa bus sistemom KNX radio Ne

**Oprema**

Radijska frekvencija dvosmjerna/bidirekionalna Ne

Sa baterijom Ne

Sa kontrolom HVAC Ne

**Instalacija, montaža**

Montiranje na DIN šina

**Rasvjeta**

LED kontrola Ne

**Materijali**

Materijal Plastika

Boja Svijetlo siva

RAL kod 7035

**Sigurnost**

Ingress Protection (IP) klasa IP20

**Uvjeti korištenja**

Radna temperatura 0 - 45 °C

**Napon**

Ulazni napon 230 - 230 V

Radni napon preko busa 21 - 32 V

Vrsta napajanja AC

**Dimenzije**

Dužina 70 mm

Visina 90 mm

Dubina 60 mm

**Tekst**

Vrsta veze Sa quickconnect ubodnim klemama

**Održivost**

Usklađeno sa RoHS Da