



ΤΧΑ310



**ΜΟΝΑΔΑ KNX 10 ΕΙΣΟΔΩΝ 4A 230V AC**

**Τεχνικά χαρακτηριστικά**

**Αρχιτεκτονική**

Σύστημα bus EIB

**Ρυθμίσεις**

Υποστηριζόμενη λειτουργία διαμόρφωσης ETS easy

**Ηλεκτρικό ρεύμα**

Αριθμός κυκλωμάτων εισόδου 10

**Εξοπλισμός**

Απαραίτητη εξωτερική τάση σήματος Όχι

**Συνδεσιμότητα**

Με ασύρματο σύστημα KNX Όχι

**Εξοπλισμός**

Αμφίδρομη ραδιοσυχνότητα Όχι

Με μπαταρία Όχι

Με έλεγχο HVAC Όχι

**Εγκατάσταση, τοποθέτηση**

Τοποθέτηση Ράγα DIN

**Φωτισμός**

Έλεγχος LED Όχι

**Υλικά**

Υλικό Πλαστικό

Χρώμα Ανοιχτό γκρι

Κωδικός RAL 7035

**Ασφάλεια**

Κατηγορία προστασίας (IP) IP20

**Συνθήκες χρήσης**

Θερμοκρασία λειτουργίας 0 - 45 °C

**Τάση**

Τάση εισόδου 230 - 230 V

Τάση λειτουργίας μέσω bus 21 - 32 V

Τύπος τροφοδοσίας τάσης AC

**Διαστάσεις**

Μήκος 70 mm

Ύψος 90 mm

Βάθος 60 mm

**Κείμενο**

Είδος σύνδεσης Με plug-inaκροδέκτες quickconnect

**Βιωσιμότητα**

Συμμόρφωση RoHS Ναι