




TXA662AN



Univerzální stmívač 2-násobný, 2 x 300 W, KNX easy

Technické vlastnosti

Napětí

Provozní napětí nad sběrnici	21 - 32 V
Vstupní napětí	230 - 230 V
Systémové napětí	30 V DC přes sběrnici
Pomocné napnutí	230 - 230 V

Elektrický proud

Příkon sběrnice, přenos dat	2,40 mA
-----------------------------	---------

Frekvence

Frekvence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Podmínky použití

Provozní teplota	-5 - 45 °C
------------------	------------

Připojení

Průřez flexibilního vodiče	0.75 - 2.5 mm ²
Průřez plného vodiče	0.75 - 2.5 mm ²

Vybavení

Počet výstupů	2
---------------	---

Osvětlení

Výkon LED svítidla	120 W
--------------------	-------

Vybavení

Typ stmívače	Aktuátor stmívání
--------------	-------------------

Kapacita

Počet modulů	4
--------------	---

Výkon

Žárovková a halogenová svítidla 230 V	300 W
Napájení žárovky	5 - 300 W
Výkon variátoru	5 - 300 W

Konektivita

Se sběrnicevým systémem KNX RF	Ne
Typ připojení	quickconnect

Nastavení

Podporovaný režim nastavení	ETS easy
-----------------------------	-------------

Texty

Pojistka	Ochrana proti přehřátí (zobrazení pomocí LED) Odolnost proti zkratu a přetížení (elektronická pojistka) Odolnost proti zkratu a přetížení (zobrazení pomocí LED)
Provozní režim	Zátěžové spojení 2 kanálů pro zvýšení výstupního výkonu pomocí paralelního zapojení výstupů
Princip stmívání	S řízením na náběžné nebo sestupné hraně dle typu zátěže "se zaučováním" Minimální/maximální hodnoty stmívání pro každý kanál nastavitelné na zařízení
Funkce	Funkci učení pro optimalizovaný provoz kompaktních zářivek a svítidel LED lze aktivovat přes sběrnici
Typ připojení	Se zásuvnými svorkami QuickConnect
Popis	Velké popisovací pole
Ochrana	S ochranou proti přehřátí, přetížení a zkratu

Udržitelnost

V souladu se směrnicí RoHS	Ano
----------------------------	-----