



11963522

Technické vlastnosti

Připojení

Typ konektoru/zástrčky	Reproduktorový konektor
Průřez vodiče	2,50 - 2,50 mm ²

Materiál

Barva	Polární bílá
Kód RAL	9010
Povrchová úprava	Matná
Materiál	Termoplast
Povrch	Neošetřený

Rozměry

Výška	70 mm
Šířka	70 mm
Hloubka	51 mm
Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž	35 mm

Konektivita

Druh montáže	Upevnění šrouby
--------------	-----------------

Vybavení

Stíněný	Ne
S protiprachovými krytkami	Ano

Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP55
Mechanická odolnost IK	IK05

Podmínky použití

Provozní teplota	-15 - 30 °C
------------------	-------------

Texty

Výstup	S přímým vývodem
Popis	S polem pro popis
Nosná deska/nosný rám	S nosnou deskou

Vhodné pro

cubyko / W.1

Udržitelnost

V souladu s nařízením REACH	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano