



11963522

Tekniska egenskaper

Anslutning

Anslutning/anslutningstyp	Högtalaruttag
---------------------------	---------------

Material

Färg	Vit
RAL-kod	9010
Ytbehandling	Matt
Material	Termoplast
Behandling	Obehandlad

Dimensioner

Höjd	70 mm
Bredd	70 mm
Djup	51 mm
Inbyggnadsdjup infällda lådor	35 mm

Anslutning

Typ av montering	Skruvmontering
------------------	----------------

Utrustning

Avskärmad	Nej
Med dammskydd	Ja

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP55
Slagtålighet IK	IK05

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-15 - 30 °C
------------------	-------------

Text

Uttagsmoduler	Med rakt uttag
Märkning	Med märkfält
Montageplatta/montagering	Med stödplatta

Hållbarhet

REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja