



11963522

Технічні характеристики

Під'єднання

Тип роз'єму/штекера	Гніздо для гучномовця
Поперечний розріз дроту	2,50 - 2,50 mm ²

Матеріали

Colour	Полярна білизна
Код RAL	9010
Обробка поверхні	Матовий
Матеріал	Термопластик
Обробка	Необроблений

Розміри

Висота	70 mm
Ширина	70 mm
Глибина	51 mm
Вбудовувані коробки прихованого монтажу	35 mm

Підключення

Тип монтажу	Монтаж гвинтами
-------------	-----------------

Обладнання

Захищений	Ні
З кришкою від пилу	Так

Безпека

Клас захисту від проникнення (IP)	IP55
Ударостійкість IK	IK05

Умови використання

Робоча температура	-15 - 30 °C
--------------------	-------------

Тексти

Вихідний отвір	3 прямим виходом
Маркування	3 полем для надпису
Опорна пластина/опорне кільце	3 опорною пластиною

Сумісний із

W.1

Sustainability

REACH-SVHC free	Так
Відповідність RoHS	Так