



EEN100



Wyłącznik zmierzchowy z czujnikiem w obudowie natynkowej

Właściwości techniczne

Częstotliwość

Częstotliwość	50 - 60 Hz
---------------	------------

Napięcie

Napięcie znamionowe łączeniowe U _e (AC)	230 - 230 V
--	-------------

Ustawienia

Czas opóźnienia zadziałania wyłącznika	60 s
--	------

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-5 - +45 °C
Temperatura przechowywania/transportu	-25 - +70 °C

Rodzaj połączenia

Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego	1.5 - 6 mm ²
Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego	1.5 - 6 mm ²

Pojemność

Liczba modułów	1
----------------	---

Dodatkowe informacje

Montaż	Do montażu na szynie DIN Czujnik rozszerzenia do montażu ściennego i sufitowego
Typ połączenia	Z zaciskami śrubowymi

Prąd elektryczny

Prąd załączania	10 A
-----------------	------

Wymiary

Wysokość	83 mm
Szerokość	17,80 mm
Głębokość	65 mm

Zrównoważony rozwój

Zgodność z RoHS	Tak
-----------------	-----