



EEN100



Schemerschakelaar inclusief opbouwsensor EEN003

Technische eigenschappen

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Spanning

Nominale spanning U _e	230 - 230 V
----------------------------------	-------------

Instellingen

Vertragingstijd inschakelen	60 s
-----------------------------	------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - +45 °C
Opslag-/transport-temperatuur	-25 - +70 °C

Aansluiting

Aansluitdoorsnede soepele ader	1.5 - 6 mm ²
Aansluitdoorsnede massieve ader	1.5 - 6 mm ²

Capaciteit

Aantal modules	1
----------------	---

Teksten

Montagewijze	Voor montage op DIN-rail Verlengingssensor voor wand- en plafondmontage
Aansluitwijze	Met schroefklemmen

Stroom / temperatuur

Schakelstroom	10 A
---------------	------

Afmetingen

Hoogte	83 mm
Breedte	17,80 mm
Diepte	65 mm

Duurzaamheid

RoHS conform	Ja
--------------	----