



EEN100



Sumračni prekidač, sa nadgradnim senzorom EE003

Tehničke karakteristike

Frekvencija

Frekvencija 50 - 60 Hz

Napon

Nazivni radni napon Ue 230 - 230 V

Postavke

Uključeno vrijeme zadržke 60 s

Uvjeti korištenja

Radna temperatura -5 - +45 °C

Temperatura skladištenja/transporta -25 - +70 °C

Veza

Presjek fleksibilnog vodiča 1.5 - 6 mm²

Presjek krutog provodnika 1.5 - 6 mm²

Kapacitet

Broj modula 1

Tekst

Način instalacije Za montažu na DIN šinu
Senzor za proširenje za montažu na zid i strop

Vrsta veze Sa vijčanim stezaljkama

Električna struja

Struja uklapanja/isklapanja 10 A

Dimenzije

Visina 83 mm

Širina 17,80 mm

Dubina 65 mm

Održivost

Usklađeno sa RoHS Da