



EEN100



Soumrakový spínač s nástěnným čidlem 5-100/50-2000 Lx

Technické vlastnosti

Frekvence

Frekvence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Napětí

Provozní napětí AC	230 - 230 V
--------------------	-------------

Nastavení

Doba zpoždění zapnutí	60 s
-----------------------	------

Podmínky použití

Provozní teplota	-5 - +45 °C
Skladovací/přepravní teplota	-25 - +70 °C

Připojení

Průřez flexibilního vodiče	1.5 - 6 mm ²
Průřez plného vodiče	1.5 - 6 mm ²

Kapacita

Počet modulů	1
--------------	---

Texty

Způsob montáže	Pro montáž na nosnou lištu DIN Rozšiřovací snímač pro montáž na stěnu a na strop
Typ připojení	Se šroubovými svorkami

Elektrický proud

Spínací proud	10 A
---------------	------

Rozměry

Výška	83 mm
Šířka	17,80 mm
Hloubka	65 mm

Udržitelnost

V souladu se směrnicí RoHS	Ano
----------------------------	-----