



EEN100



Ljusrelä på dinskene med utvändig sensor

Tekniska egenskaper

Frekvens

Frekvens 50 - 60 Hz

Spänning

Märkdriftspänning Ue 230 - 230 V

Inställningar

Tillslagsfördröjning 60 s

Användningsförhållanden

Driftstemperatur -5 - +45 °C

Förvarings-/transporttemperatur -25 - +70 °C

Anslutning

Area flexibel ledare 1.5 - 6 mm²

Area solid ledare 1.5 - 6 mm²

Kapacitet

Antal moduler 1

Text

Utförande För montage på DIN-skene
Utbyggnadsensor för vägg- eller takmontering

Anslutningstyp Med skruvanslutningar

Elektrisk ström

Omkopplingsström 10 A

Dimensioner

Höjd 83 mm

Bredd 17,80 mm

Djup 65 mm

Hållbarhet

RoHS-överensstämmelse Ja