



EEN100



Сутінкове реле з датчиком EEN003, 230В/ 10А

Технічні характеристики

Частота

Частота 50 - 60 Hz

Напруга

Номінальна робоча напруга змінного струму 230 - 230 V

Налаштування

Час затримки вмикання 60 s

Умови використання

Робоча температура -5 - +45 °C

Температура зберігання / транспортування -25 - +70 °C

Під'єднання

Поперечний переріз гнучкого провідника 1.5 - 6 mm²

Поперечний переріз жорсткого провідника 1.5 - 6 mm²

Ємність

Кількість модулів 1

Тексти

Режим встановлення Датчик подовження для настінного та стельового кріплення

Тип з'єднання 3 гвинтовими клеммами

Електричний струм

Комутаційний струм 10 A

Розміри

Висота 83 mm

Ширина 17,80 mm

Глибина 65 mm

Sustainability

Відповідність RoHS Так