



EEN100



Сутінкове реле з датчиком EEN003, 230В/ 10А

Технічні характеристики

Частота

Частота	50 - 60 Hz
---------	------------

Напруга

Номінальна робоча напруга змінного струму	230 - 230 V
---	-------------

Налаштування

Час затримки вмикання	60 s
-----------------------	------

Умови використання

Робоча температура	-5 - +45 °C
--------------------	-------------

Температура зберігання / транспортування	-25 - +70 °C
--	--------------

Під'єднання

Поперечний переріз гнучкого провідника	1.5 - 6 mm ²
--	-------------------------

Поперечний переріз жорсткого провідника	1.5 - 6 mm ²
---	-------------------------

Ємність

Кількість модулів	1
-------------------	---

Електричний струм

Комутаційний струм	10 A
--------------------	------

Розміри

Висота	83 mm
--------	-------

Ширина	17,80 mm
--------	----------

Глибина	65 mm
---------	-------

Sustainability

Відповідність RoHS	Yes
--------------------	-----