



TU418



Télécommande 6 Boutons poussoir 18 Entrées KNX radio quicklink

Caractéristiques techniques

Fréquence

Fréquence de transmission	868 - 868 MHz
Fréquence d'émission radio	868,30 MHz

Tension

Tension de service	6 - 6 V
--------------------	---------

Fonctions

Max. portée de transmission radio à l'extérieur	100 m
---	-------

Connectivité

Protocole radio	Radio KNX
Type de récepteur	2

Commandes et indicateurs

Nombre de touches	7
-------------------	---

Sécurité

Indice de protection IP	IP30
-------------------------	------

Conditions d'utilisation

Température de service	0 - 45 °C
------------------------	-----------

Dimensions

Hauteur	134 mm
Largeur	50,2 mm
Profondeur	16 mm

Équipement

Avec batterie	Oui
---------------	-----

Pile

Autonomie de la batterie	5 ans
--------------------------	-------

Textes

Function	Fonctions supplémentaires faciles : +6 scènes, mode de fonctionnement marche/arrêt, 1 boutons de commande haut/bas Fonction Reset (Retour au réglage d'usine)
Éclairage	Avec éclairage du porte-étiquette en fonction des mouvements et des manipulations

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----