



TU418



**Afstandsbediening sleutelhanger KNX-RF 18-v 6 toetsen + schak. blauw quicklink**

**Technische karakteristieken**

**Frequentie**

Frequentieoverdracht	868 - 868 MHz
RF-zendfrequentie	868,30 MHz

**Spanning**

Bedrijfsspanning	6 - 6 V
------------------	---------

**Funcies**

Max. zendbereik buitenshuis	100 m
-----------------------------	-------

**Connectiviteit**

Radioprotocol	KNX-RF
Ontvanger categorie	2

**Bediening en signalisatie**

Aantal toetsen	7
----------------	---

**Veiligheid**

Beschermingsgraad IP	IP30
----------------------	------

**Gebruiksvoorwaarden**

Bedrijfstemperatuur	0 - 45 °C
---------------------	-----------

**Afmetingen**

Hoogte	134 mm
Breedte	50,2 mm
Diepte	16 mm

**Uitrusting**

Met batterij	Ja
--------------	----

**Batterij**

Batterij levensduur	5 jaar
---------------------	--------

**Teksten**

Functie	Enkele eenvoudige extra functies : +6 scènes, bedrijfsstand aan/uit, 1 toetsbesturing omhoog/omlaag Resetfunctie (naar fabrieksinstelling)
Verlichting	Met bewegings- en bedieningsafhankelijke tekstveldverlichting

**Duurzaamheid**

RoHS conform	Ja
--------------	----