



TU418



Telecomando radio KNX quiklink 18 Ingressi

Caratteristiche tecniche

Frequenza

Frequenza di trasmissione	868 - 868 MHz
Frequenza di trasmissione radio	868,30 MHz

Condizioni di impiego

Tensione d'esercizio	6 - 6 V
----------------------	---------

Funzioni

Portata massima di trasmissione radio all'aperto	100 m
--	-------

Connettività

Protocollo radio	Radio KNX
Categoria ricevitore	2

Controlli e indicatori

Numero di tasti	7
-----------------	---

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP30
---	------

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	0 - 45 °C
-------------------------	-----------

Serie

Altezza	134 mm
Larghezza	50,2 mm
Profondità	16 mm

Equipaggiamento

Con batterie	Si
--------------	----

Batteria

Durata della batteria	5 anni
-----------------------	--------

Testo

Funzione	Funzioni supplementari semplici: +6 scenari, modalità di esercizio on/off, 1 comando pulsanti su/giù Funzione di ripristino (su impostazioni di fabbrica)
Illuminazione	Con illuminazione del campo di scrittura in base al movimento e all'azionamento

Sostenibilità

Conformità ROHS	Si
-----------------	----