



TU418



**Telecomando radio KNX quicklink 18 Ingressi**

**Caratteristiche tecniche**

**Frequenza**

Frequenza di trasmissione	868 - 868 MHz
Frequenza di trasmissione radio	868,30 MHz

**Condizioni di impiego**

Tensione d'esercizio	6 - 6 V
----------------------	---------

**Funzioni**

Portata massima di trasmissione radio all'aperto	100 m
--	-------

**Connettività**

Protocollo radio	Radio KNX
Categoria ricevitore	2

**Controlli e indicatori**

Numero di tasti	7
-----------------	---

**Protezione**

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP30
---	------

**Condizioni d'uso**

Temperatura d'esercizio	0 - 45 °C
-------------------------	-----------

**Serie**

Altezza	134 mm
Larghezza	50,2 mm
Profondità	16 mm

**Equipaggiamento**

Con batterie	Si
--------------	----

**Batteria**

Durata della batteria	5 anni
-----------------------	--------

**Testo**

Funzione	Funzioni supplementari semplici: +6 scenari, modalità di esercizio on/off, 1 comando pulsanti su/giù Funzione di ripristino (su impostazioni di fabbrica)
Illuminazione	Con illuminazione del campo di scrittura in base al movimento e all'azionamento

**Sostenibilità**

Conformità ROHS	Si
-----------------	----