



TU418



Afstandsbediening sleutelhanger KNX-RF 18-v 6 toetsen + schak. blauw quicklink

Technische eigenschappen

Frequentie

Frequentieoverdracht	868 - 868 MHz
RF-zendfrequentie	868,30 MHz

Spanning

Bedrijfsspanning	6 - 6 V
------------------	---------

Funcities

Max. zendbereik buitenshuis	100 m
-----------------------------	-------

Aansluitmogelijkheden

Radioprotocol	KNX-RF
Ontvanger categorie	2

Bediening en signalering

Aantal toetsen	7
----------------	---

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP30
--	------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	0 - 45 °C
---------------------	-----------

Afmetingen

Hoogte	134 mm
Breedte	50,2 mm
Diepte	16 mm

Samenstelling

Met batterij	Ja
--------------	----

Batterij

Batterij levensduur	5 jaar
---------------------	--------

Teksten

Functie	Extra functies Easy: +6 scènes, bedrijfsstand aan/uit, 1 toetsbesturing omhoog/omlaag Resetfunctie (naar fabrieksinstelling)
Verlichting	Met bewegings- en bedieningsafhankelijke tekstveldverlichting

Duurzaamheid

RoHS conform	Ja
--------------	----