



TU418



Telecomando 18 canais RF KNX

Características técnicas

Frequência

Frequência de transmissão	868 - 868 MHz
Frequência de transmissão de rádio	868,30 MHz

Tensão

Tensão de funcionamento	6 - 6 V
-------------------------	---------

Funções

100 m

Conectividade

Protocolo Radiofrequência	RF KNX
Categoria do receptor	2

Comandos e sinalizadores

Número de teclas (gang)	7
-------------------------	---

Índice de proteção

Índice de proteção IP	IP30
-----------------------	------

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	0 - 45 °C
------------------------------	-----------

Dimensões

Altura	134 mm
Largura	50,2 mm
Profundidade	16 mm

Equipamento

Com bateria	Sim
-------------	-----

Bateria

Autonomia da bateria	5 anos
----------------------	--------

Textos

Função	Funções adicionais simples: +6 cenários, modo de funcionamento ON/OFF, 1 botão de controlo para cima/baixo Função de reset (de acordo com definição de fábrica)
Iluminação	Com iluminação do porta-etiqueta em função do movimento e atuação

Sustentabilidade

Conformidade RoHs	Sim
-------------------	-----