



TU418



Telecomando 18 canais RF KNX

Características técnicas

Frequência

Frequência de transmissão	868 - 868 MHz
Frequência de transmissão de rádio	868,30 MHz

Tensão

Tensão de funcionamento	6 - 6 V
-------------------------	---------

Funções

	100 m
--	-------

Conetividade

Protocolo Radiofrequência	Rádio KNX
Categoria do recetor	2

Controlos e indicadores

Número de teclas (gang)	7
-------------------------	---

Segurança

Índice de proteção IP	IP30
-----------------------	------

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	0 - 45 °C
------------------------------	-----------

Dimensões

Altura	134 mm
Largura	50,2 mm
Profundidade	16 mm

Equipamento

Com bateria	Sim
-------------	-----

Pilha

Autonomia da bateria	5 anos
----------------------	--------

Texto

Função	Funções adicionais simples: +6 cenários, modo de funcionamento ON/OFF, 1 botão de controlo para cima/baixo Função de reset (de acordo com definição de fábrica)
Iluminação	Com iluminação do porta-etiqueta em função do movimento e atuação

Sustentabilidade

Conformidade RoHs	Sim
-------------------	-----