



TU418



IP30



## Daljinski upravljač, 7 tipki, 18 kanala, KNX, quicklink

### Tehničke karakteristike

#### Frekvencija

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Frekvencija prijenosa      | 868 - 868 MHz |
| Frekvencija radioprijenosa | 868,30 MHz    |

#### Napon

|             |         |
|-------------|---------|
| Radni napon | 6 - 6 V |
|-------------|---------|

#### Funkcije

|                                              |       |
|----------------------------------------------|-------|
| Maks. domet radijskog prijenosa na otvorenom | 100 m |
|----------------------------------------------|-------|

#### Povezivost

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Radio protokol        | KNX Radio |
| Kategorija prijemnika | 2         |

#### Kontrole i indikatori

|            |   |
|------------|---|
| Broj tipki | 7 |
|------------|---|

#### Sigurnost

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| Ingress Protection (IP) klasa | IP30 |
|-------------------------------|------|

#### Uvjeti korištenja

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Radna temperatura | 0 - 45 °C |
|-------------------|-----------|

#### Dimenzije

|        |         |
|--------|---------|
| Visina | 134 mm  |
| Širina | 50,2 mm |
| Dubina | 16 mm   |

#### Oprema

|              |    |
|--------------|----|
| Sa baterijom | Da |
|--------------|----|

#### Baterija

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Trajanje baterije | 5 godina |
|-------------------|----------|

#### Tekst

|          |                                                                                                                                     |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Funkcija | Easy dodatne funkcije: +6 scena, način rada ON/OFF, 1 kontrola tastera za gore/dole<br>Funkcija resetiranja (na tvorničke postavke) |
| Rasvjeta | Sa osvjetljenjem polja za označavanje ovisno o kretanju i aktiviranju                                                               |

#### Održivost

|                   |    |
|-------------------|----|
| Usklađeno sa RoHS | Da |
|-------------------|----|