



TU418



KNX RF dálkový ovladač, 18-kanálový, bílá/tmavě modrá

Technické vlastnosti

Frekvence

Frekvenční přenos	868 - 868 MHz
Frekvence rádiového vysílání	868,30 MHz

Napětí

Provozní napětí	6 - 6 V
-----------------	---------

Funkce

Maximální dosah rádiového vysílání ve venkovním prostředí	100 m
---	-------

Konektivita

Rádiový protokol	Rádio KNX
Kategorie přijímače	2

Ovládací prvky a indikátory

Počet tlačítek	7
----------------	---

Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP30
-----------------	------

Podmínky použití

Provozní teplota	0 - 45 °C
------------------	-----------

Rozměry

Výška	134 mm
Šířka	50,2 mm
Hloubka	16 mm

Vybavení

S baterií	Ano
-----------	-----

Baterie

Životnost baterie	5 let
-------------------	-------

Texty

Funkce	Easy doplňkové funkce: +6 scén, provozní režim zapnuto/vypnuto, ovládání 1 tlačítkem nahoru/dolů Funkce resetování (do továrního nastavení)
Osvětlení	S osvětlením označovacího pole závislým na pohybu a aktivaci

Udržitelnost

V souladu se směrnicí RoHS	Ano
----------------------------	-----