



TU418



QL ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ 18 ΕΝΤΟΛΩΝ

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Συχνότητα

Μετάδοση συχνότητας	868 - 868 MHz
Συχνότητα εκπομπής ασυρμάτου	868,30 MHz

Τάση

Τάση λειτουργίας	6 - 6 V
------------------	---------

Λειτουργίες

Μέγιστη εμβέλεια ραδιοφωνικής μετάδοσης σε εξωτερικούς χώρους	100 m
---	-------

Συνδεσιμότητα

Πρωτόκολλο ασύρματης επικοινωνίας	KNX ασύρματο
Κατηγορία δέκτη	2

Έλεγχοι και ενδείξεις

Αριθμός μπουτόν	7
-----------------	---

Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP)	IP30
---------------------------	------

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	0 - 45 °C
-------------------------	-----------

Διαστάσεις

Ύψος	134 mm
Πλάτος	50,2 mm
Βάθος	16 mm

Εξοπλισμός

Με μπαταρία	Ναι
-------------	-----

Μπαταρία

Διάρκεια ζωής της μπαταρίας	5 χρόνια
-----------------------------	----------

Κείμενο

Λειτουργία	Easy πρόσθετες λειτουργίες: +6 σενάρια, λειτουργία on/off, 1 μπουτόν ελέγχου up/down Λειτουργία επαναφοράς (στις εργοστασιακές ρυθμίσεις)
Φωτισμός	Με φωτισμό πεδίου επιγραφής εξαρτώμενο από την κίνηση και την ενεργοποίηση

Βιωσιμότητα

Συμμόρφωση RoHS	Ναι
-----------------	-----