



TYA608D



ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ KNX 8 ΕΝΤΟΛΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ / 4 ΡΟΛΩΝ PRO 16A C LOAD

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ρυθμίσεις

Υποστηριζόμενη λειτουργία διαμόρφωσης ETS

Συνδεσιμότητα

Με σύστημα bus KNX Ναι

Με ασύρματο σύστημα KNX Όχι

Διαστάσεις

Ύψος 90 mm

Βάθος 65 mm

Αριθμός μονάδων πλάτους 6

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα 16 A

Υλικά

Χρώμα Ανοιχτό γκρι

Εξοπλισμός

Αμφίδρομη ραδιοσυχνότητα Όχι

Με διακόπτη για χειροκίνητη διακοπή Ναι

Ηλεκτρικό ρεύμα

Κατανάλωση ρεύματος bus σε κατάσταση αδράνειας 9 mA

Συχνότητα

Συχνότητα 50 - 60 Hz

Ισχύς

Ισχύς λαμπτήρα πυρακτώσεως 230 V 2300 - 2300 W

Ισχύς εξόδου 2300 W

Λαμπτήρας πυρακτώσεως 230 V και αλογόνου 2300 W

Τάση

Ονομαστική τάση λειτουργίας U_e 230 - 230 V

Τροφοδοσία τάσης συστήματος 30 V DC μέσω bus

Τάση λειτουργίας μέσω bus 21 - 32 V

Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP) IP20

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας -5 - 45 °C

Σύνδεση

Διατομή άκαμπτου αγωγού 0.75 - 2.5 mm²

Εύκαμπτος αγωγός διατομής 0.75 - 2.5 mm²

Κείμενο

Λειτουργία Με λειτουργίες ασφαλείας π.χ. για άνεμο, βροχή, συναγερμό
Με θέσης των περσίδων και των ελασμάτων
Με λειτουργία ηλιοπροστασίας

Είδος σύνδεσης Με plug-inaκροδέκτες quickconnect

Βιωσιμότητα

Συμμόρφωση RoHS Ναι