



11963502



W.1 Gniazdo głośnikowe pojedyncze z pokrywą, kompletne, IP55, biały

Właściwości techniczne

Rodzaj połączenia

Typ złącza/wtyku	Gniazdo głośnikowe
Przekrój przewodu	2,50 - 2,50 mm ²

Materiały

Kolor	Biały
Kod RAL	9010
Wykończenie powierzchni	Mat
Materiał	Tworzywo termoplastyczne
Obróbka	Stan surowy

Wymiary

Wysokość	76 mm
Szerokość	76 mm
Głębokość	65 mm

Łączność

Rodzaj montażu	Mocowanie śrubowe
----------------	-------------------

Sprzęt

Ekranowany	Nie
Z ochroną przeciwpyłową	Tak

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP55
Odporność na uderzenie IK	IK05

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-40 - 30 °C
-------------------------	-------------

Dodatkowe informacje

Wyjścia	Z wyjściem prostym
Oznaczenie	Z polem opisowym

Odpowiednie do

cubyko / W.1	
--------------	--

Zrównoważony rozwój

Zgodny z REACh – bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak