



11963502



## Luidsprekeraansluiting 1-v met behuizing, berker W.1, polarwit

### Technische eigenschappen

#### Aansluiting

Type connector/steker	Luidspreker-aansluiting
Leidingdoorsnede	2,50 - 2,50 mm <sup>2</sup>

#### Materiaal

Kleur	Polarwit
RAL-code	9010
Afwerking oppervlakte	Mat
Materiaal	Thermoplast
Oppervlakte behandeling	Onbehandeld

#### Afmetingen

Hoogte	76 mm
Breedte	76 mm
Diepte	65 mm

#### Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Schroefbevestiging
---------------	--------------------

#### Samenstelling

Afgeschermd	Nee
Met stofbescherming	Ja

#### Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP55
Slagvastheid IK	IK05

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-40 - 30 °C
---------------------	-------------

#### Teksten

Uitgang	Met rechte uitgang
Tekst	Met tekstveld

#### Geschikt voor

W.1	
-----	--

#### Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja