



11963502



#### Технічні характеристики

##### Під'єднання

Тип роз'єму/штекера	Гніздо для гучномовця
Поперечний розріз дроту	2,50 - 2,50 mm <sup>2</sup>

##### Матеріали

Colour	Полярна білизна
Код RAL	9010
Обробка поверхні	Матовий
Матеріал	Термопластик
Обробка	Необроблений

##### Розміри

Висота	76 mm
Ширина	76 mm
Глибина	65 mm

##### Підключення

Тип монтажу	Монтаж гвинтами
-------------	-----------------

##### Обладнання

Захищений	Ні
З кришкою від пилу	Так

##### Безпека

Клас захисту від проникнення (IP)	IP55
Ударостійкість IK	IK05

##### Умови використання

Робоча температура	-40 - 30 °C
--------------------	-------------

##### Тексти

Вихідний отвір	З прямим виходом
Маркування	З полем для надпису

##### Сумісний із

W.1

##### Sustainability

REACH-SVHC free	Так
Відповідність RoHS	Так