



TXM646R



ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ KNX ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ EASY 6 ΕΞΟΔΩΝ 230V/24V ΜΕ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Συνδεσιμότητα

Με ασύρματο σύστημα KNX	Όχι
-------------------------	-----

Τάση

Τάση λειτουργίας μέσω bus	21 - 32 V
Τάση εξόδου	24 - 230 V
Βοηθητική τάση	110 - 230 V

Ισχύς

Κατανάλωση ισχύος κατά τη λειτουργία	1 VA
Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση αναμονής	0,40 W

Ηλεκτρικό ρεύμα

Μέγιστο ρεύμα διακοπής	0,16 A
------------------------	--------

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	-5 - 45 °C
-------------------------	------------

Σύνδεση

Εύκαμπτος αγωγός διατομής	0.5 - 4 mm ²
Διατομή άκαμπτου αγωγού	0.5 - 4 mm ²

Διαστάσεις

Αριθμός μονάδων πλάτους	4
-------------------------	---

Κείμενο

Λειτουργία	Η λειτουργία μπλοκαρίσματος μπορεί να ενεργοποιηθεί ανά έξοδο ενεργοποιητή μέσω χειροκίνητων κουμπιών χειρισμού ή μέσω bus Με λειτουργία προστασίας βαλβίδας
Ασφάλεια	Με ασφάλεια έναντι βραχυκυκλώματος και υπερφόρτισης (ένδειξη με χρήση LED)
Είδος σύνδεσης	Με βιδωτούς ακροδέκτες

Βιωσιμότητα

Συμμόρφωση RoHS	Ναι
-----------------	-----