



TXM646R



**ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ KNX ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ EASY 6 ΕΞΟΔΩΝ 230V/24V ΜΕ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ**

**Τεχνικά χαρακτηριστικά**

**Συνδεσιμότητα**

Με ασύρματο σύστημα KNX Όχι

**Τάση**

Τάση λειτουργίας μέσω bus	21 - 32 V
Τάση εξόδου	24 - 230 V
Βοηθητική τάση	110 - 230 V

**Ισχύς**

Κατανάλωση ισχύος κατά τη λειτουργία	1 VA
Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση αναμονής	0,40 W

**Ηλεκτρικό ρεύμα**

Μέγιστο ρεύμα διακοπής	0,16 A
------------------------	--------

**Συνθήκες χρήσης**

Θερμοκρασία λειτουργίας	-5 - 45 °C
-------------------------	------------

**Σύνδεση**

Εύκαμπτος αγωγός διατομής	0.5 - 4 mm <sup>2</sup>
Διατομή άκαμπτου αγωγού	0.5 - 4 mm <sup>2</sup>

**Διαστάσεις**

Αριθμός μονάδων πλάτους	4
-------------------------	---

**Κείμενο**

Λειτουργία	Η λειτουργία μπλοκαρίσματος μπορεί να ενεργοποιηθεί ανά έξοδο ενεργοποιητή μέσω χειροκίνητων κουμπιών χειρισμού ή μέσω bus Με λειτουργία προστασίας βαλβίδας
Ασφάλεια	Με ασφάλεια έναντι βραχυκυκλώματος και υπερφόρτισης (ένδειξη με χρήση LED)
Είδος σύνδεσης	Με βιδωτούς ακροδέκτες

**Βιωσιμότητα**

Συμμόρφωση RoHS	Ναι
-----------------	-----