



TXM646R



Värmeaktor 6-kanal regulator easy-KNX

Tekniska egenskaper

Anslutning

Med bussystem KNX radio	Nej
-------------------------	-----

Spänning

Driftspänning över buss	21 - 32 V
Utspanning	24 - 230 V
Hjälpspänning	110 - 230 V

Ström

Strömförbrukning under drift	1 VA
Strömförbrukning (standby)	0,40 W

Elektrisk ström

Max. omkopplingsström	0,16 A
-----------------------	--------

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-5 - 45 °C
------------------	------------

Anslutning

Area flexibel ledare	0.5 - 4 mm ²
Area solid ledare	0.5 - 4 mm ²

Dimensioner

Antal breddenheter	4
--------------------	---

Text

Funktion	Blockeringsfunktion kan aktiveras för varje brytaktor manuellt eller via bussen Med ventilskyddsfunktion
Säkring	Kortslutnings- och överlastskydd (visning med LED)
Anslutningstyp	Med skruvanslutningar

Hållbarhet

RoHS-överensstämmelse	Ja
-----------------------	----