



TXE773

IP44

## Impuls-gateway 3-kanal easy-KNX

### Tekniska egenskaper

#### Spänning

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Ingångsspänning | 30 - 30 V |
|-----------------|-----------|

#### Elektrisk ström

|                |   |
|----------------|---|
| Antal ingångar | 3 |
|----------------|---|

#### Dimensioner

|       |       |
|-------|-------|
| Bredd | 85 mm |
|-------|-------|

#### Säkerhet

|                     |      |
|---------------------|------|
| Kapslingsklass (IP) | IP44 |
|---------------------|------|

#### Installation, montering

|           |                          |
|-----------|--------------------------|
| Montering | Utanpåliggande montering |
|-----------|--------------------------|

#### Användningsförhållanden

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Driftstemperatur | -20 - 55 °C |
|------------------|-------------|

#### Hållbarhet

|                       |    |
|-----------------------|----|
| RoHS-överensstämmelse | Ja |
|-----------------------|----|