




TYA624B



Módulo de 4 persianas, 24V DC

Características técnicas

Configuración

Modo de configuración posible	ETS
-------------------------------	-----

Conectividad

Con sistema de bus KNX radio	No
------------------------------	----

Instalación, montaje

Montaje en	Perfil DIN
------------	------------

Materiales

Colour	Gris claro
--------	------------

Equipo

Con interruptor para interruptor manual	Sí
---	----

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada	6 A
Corriente máxima de conmutación	6 A

Tensión

Tensión de servicio del BUS	21 - 32 V
-----------------------------	-----------

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-5 - 45 °C
-------------------------------	------------

Conexión

Sección transversal de conductor flexible	0.75 - 2.5 mm ²
Sección transversal de conductor rígido	0.75 - 2.5 mm ²

Capacidad

Número de módulos	4
-------------------	---

Texto

Función	Con función de posicionamiento para el posicionamiento de la persiana enrollable Con funciones de seguridad para, p. ej., viento, lluvia, alarma Con función de protección solar
Tipo de conexión	Con bornes de conexión QuickConnect
Modo de funcionamiento	Modo de funcionamiento solo persianas

Sostenibilidad

Conforme RoHS	Sí
---------------	----