




TYA624B



Actuador persianas 4 canais 24V KNX-S

Características técnicas

Modo de configuração

Modo de configuração suportado ETS

Conetividade

Sistema bus RF KNX Não

Instalação, montagem

Montagem Calha DIN

Equipamento

Com comando manual Sim

Materiais

Cor Cinzento-claro

Corrente elétrica

Corrente nominal 6 A

Corrente máx. de comutação 6 A

Tensão

Tensão de funcionamento do bus 21 - 32 V

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento -5 - 45 °C

Conexão

Secção transversal de condutor flexível 0.75 - 2.5 mm²

Secção transversal de condutor rígido 0.75 - 2.5 mm²

Capacidade

Número de módulos 4

Texto

Função Com função de posicionamento das persianas
Com funções de segurança, p. ex., para vento, chuva, alarme
Com função de persiana

Tipo de ligação Com terminais de encaixe QuickConnect

Modo de funcionamento Modo de funcionamento Só persianas

Sustentabilidade

Conformidade RoHs Sim