



TRC270D



### Modulo presa di corrente Schuko radio KNX quicklink i uscita 16A 230V AC

#### Caratteristiche tecniche

##### Impostazioni

Modalità di configurazione supportata	ETS easy quicklink
---------------------------------------	--------------------------

##### Connettività

Protocollo radio	Radio KNX
Categoria ricevitore	2
Con sistema bus KNX	No
Con sistema bus radio KNX	Si

##### Serie

Serie	54 x 98 mm
Altezza	54 mm
Larghezza	98 mm
Profondità	77 mm
Profondità di installazione	40 mm

##### Corrente

Corrente nominale	16 A
-------------------	------

##### Materiali

Colore	Bianco
--------	--------

##### Equipaggiamento

Con interruttore per commutazione manuale	Si
Radiofrequenza bidirezionale	Si

##### Corrente

Corrente di commutazione	16 A
--------------------------	------

##### Frequenza

Frequenza	50 - 50 Hz
Radiofrequenza di ricezione	868,30 - 868,30 MHz

##### Potenza

Potenza d'uscita	3680 W
Lampada a incandescenza/alogeno da 230 V	2300 W

##### Condizioni di impiego

Tensione d'esercizio	230 - 230 V
Tensione d'esercizio tramite cavo bus	21 - 32 V

##### Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP30
---	------

##### Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	0 - 45 °C
-------------------------	-----------

##### Testo

Funzione	Funzioni supplementari semplici: +6 scenari Funzione ripetitore per aumentare la portata radio Funzione di ripristino (su impostazioni di fabbrica)
----------	---