



TRC270D



KNX RF schakelactor tussenstekker 16 A, quicklink

Technische eigenschappen

Instellingen

Ondersteunde instelmodus	ETS easy quicklink
--------------------------	--------------------------

Aansluitmogelijkheden

Radioprotocol	KNX-RF
Ontvanger categorie	2
Met KNX-bussysteem	Nee
Met bussysteem KNX RF	Ja

Afmetingen

Afmetingen	54 x 98 mm
Hoogte	54 mm
Breedte	98 mm
Diepte	77 mm
Inbouwdiepte	40 mm

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	16 A
-----------------	------

Materiaal

Kleur	Wit
-------	-----

Samenstelling

Met schakelaar voor handbediening	Ja
Radiofrequentie bidirectioneel	Ja

Stroom / temperatuur

Schakelstroom	16 A
---------------	------

Frequentie

Frequentie	50 - 50 Hz
RF-ontvangstfrequentie	868,30 - 868,30 MHz

Vermogen

Uitgangsvermogen	3680 W
Gloe- en halogeenlamp 230 V	2300 W

Spanning

Bedrijfsspanning	230 - 230 V
Netspanning via bus	21 - 32 V

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP30
--	------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	0 - 45 °C
---------------------	-----------

Teksten

Functie	Extra functies Easy: +6 scènes De repeater-functie kan worden geactiveerd om het RF-bereik te vergroten Resetfunctie (naar fabrieksinstelling)
---------	--