



TRC270D



**Tomada comandada 16A RF KNX**

**Características técnicas**

**Modo de configuração**

Modo de configuração suportado	ETS easy quicklink
--------------------------------	--------------------------

**Conetividade**

Protocolo Radiofrequência	Rádio KNX
Categoria do recetor	2
Ligação ao cabo bus KNX	Não
Sistema bus RF KNX	Sim

**Dimensões**

Dimensões	54 x 98 mm
Altura	54 mm
Largura	98 mm
Profundidade	77 mm
Profundidade da montagem	40 mm

**Corrente elétrica**

Corrente nominal	16 A
------------------	------

**Materiais**

Cor	Branco
-----	--------

**Equipamento**

Com comando manual	Sim
Frequência RF bidirecional	Sim

**Corrente elétrica**

Poder de corte	16 A
----------------	------

**Frequência**

Frequência	50 - 50 Hz
Frequência de receção RF	868,30 - 868,30 MHz

**Potência**

Potência de saída	3680 W
Lâmpadas incandescentes e de halogénio 230V	2300 W

**Tensão**

Tensão de funcionamento	230 - 230 V
Tensão de funcionamento do bus	21 - 32 V

**Segurança**

Índice de proteção IP	IP30
-----------------------	------

**Condições de utilização**

Temperatura de funcionamento	0 - 45 °C
------------------------------	-----------

**Texto**

Função	Funções adicionais simples: +6 cenários A função de repetição pode ser ativada para aumentar o alcance do rádio Função de reset (de acordo com definição de fábrica)
--------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------