



TRC270D



Utičnica RF, 16A, KNX, quicklink

Tehničke karakteristike

Postavke

Podržani način konfiguracije	ETS easy quicklink
------------------------------	--------------------------

Povezivost

Radio protokol	KNX Radio
Kategorija prijemnika	2
Sa bus sistemom KNX	Ne
Sa bus sistemom KNX radio	Da

Dimenzije

Dimenzije	54 x 98 mm
Visina	54 mm
Širina	98 mm
Dubina	77 mm
Ugrađena dubina	40 mm

Električna struja

Nazivna struja	16 A
----------------	------

Materijali

Boja	Bijelo
------	--------

Oprema

Radijska frekvencija dvosmjerna/bidirekionalna	Da
Sa mogućnošću ručnog isklopa	Da

Električna struja

Struja uklapanja/isklapanja	16 A
-----------------------------	------

Frekvencija

Frekvencija	50 - 50 Hz
Frekvencija radijskog prijema	868,30 - 868,30 MHz

Snaga

Izlazna snaga	3680 W
Žarulja sa žarnom niti i halogena žarulja od 230 V	2300 W

Napon

Radni napon	230 - 230 V
Radni napon preko busa	21 - 32 V

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP30
-------------------------------	------

Uvjeti korištenja

Radna temperatura	0 - 45 °C
-------------------	-----------

Tekst

Funkcija	Easy dodatne funkcije: +6 scena Funkcija ponavljanja može se aktivirati za povećanje radijskog dometa Funkcija resetiranja (na tvorničke postavke)
----------	--