



TRC270D



IP30



QL ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΠΡΙΖΑ 1 ΕΞΟΔΟΥ 16A

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Συνδεσιμότητα

Πρωτόκολλο ασύρματης επικοινωνίας

KNX ασύρματο

Ρυθμίσεις

Υποστηριζόμενη λειτουργία διαμόρφωσης

ETS
easy
quicklink

Συνδεσιμότητα

Κατηγορία δέκτη

2

Με σύστημα bus KNX

Όχι

Με ασύρματο σύστημα KNX

Ναι

Διαστάσεις

Διαστάσεις

54 x 98 mm

Ύψος

54 mm

Πλάτος

98 mm

Βάθος

77 mm

Ενσωματωμένο βάθος

40 mm

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα

16 A

Υλικά

Χρώμα

Μπεζ

Εξοπλισμός

Αμφίδρομη ραδιοσυχνότητα

Ναι

Με διακόπτη για χειροκίνητη διακοπή

Ναι

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ρεύμα διακοπής

16 A

Συχνότητα

Συχνότητα

50 - 50 Hz

Συχνότητα ασύρματης λήψης

868,30 - 868,30 MHz

Ισχύς

Ισχύς εξόδου

3680 W

Λαμπτήρας πυρακτώσεως 230 V και αλογόνου

2300 W

Τάση

Τάση λειτουργίας

230 - 230 V

Τάση λειτουργίας μέσω bus

21 - 32 V

Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP)

IP30

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας

0 - 45 °C

Κείμενο

Λειτουργία

Πρόσθετες λειτουργίες Easy: +6 σενάρια
η λειτουργία επαναλήπτη μπορεί να ενεργοποιηθεί για την
επέκταση της εμβέλειας του ασύρματου
Λειτουργία επαναφοράς (στις εργοστασιακές ρυθμίσεις)