



TRC270D



## QL ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΠΡΙΖΑ 1 ΕΞΟΔΟΥ 16Α

### Τεχνικά χαρακτηριστικά

#### Συνδεσιμότητα

Πρωτόκολλο ασύρματης επικοινωνίας KNX ασύρματο

#### Ρυθμίσεις

Υποστηριζόμενη λειτουργία διαμόρφωσης ETS  
easy  
quicklink

#### Συνδεσιμότητα

Κατηγορία δέκτη 2

Με σύστημα bus KNX Όχι

Με ασύρματο σύστημα KNX Ναι

#### Διαστάσεις

Διαστάσεις 54 x 98 mm

Ύψος 54 mm

Πλάτος 98 mm

Βάθος 77 mm

Ενσωματωμένο βάθος 40 mm

#### Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα 16 A

#### Υλικά

Χρώμα Μπεζ

#### Εξοπλισμός

Αμφίδρομη ραδιοσυχνότητα Ναι

Με διακόπτη για χειροκίνητη διακοπή Ναι

#### Ηλεκτρικό ρεύμα

Ρεύμα διακοπής 16 A

#### Συχνότητα

Συχνότητα 50 - 50 Hz

Συχνότητα ασύρματης λήψης 868,30 - 868,30 MHz

#### Ισχύς

Ισχύς εξόδου 3680 W

Λαμπτήρας πυρακτώσεως 230 V και αλογόνου 2300 W

#### Τάση

Τάση λειτουργίας 230 - 230 V

Τάση λειτουργίας μέσω bus 21 - 32 V

#### Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP) IP30

#### Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας 0 - 45 °C

#### Κείμενο

Λειτουργία Πρόσθετες λειτουργίες Easy: +6 σενάρια  
η λειτουργία επαναλήπτη μπορεί να ενεργοποιηθεί για την  
επέκταση της εμβέλειας του ασύρματου  
Λειτουργία επαναφοράς (στις εργοστασιακές ρυθμίσεις)