



TRC270D



## Radio uttagsadapter 16A

### Tekniska egenskaper

#### Inställningar

Konfigurationsläge som stöds	ETS easy quicklink
------------------------------	--------------------------

#### Anslutning

Radioprotokoll	KNX Radio
Mottagarkategori	2
Med bussystem KNX	Nej
Med bussystem KNX radio	Ja

#### Dimensioner

Dimensioner	54 x 98 mm
Höjd	54 mm
Bredd	98 mm
Djup	77 mm
Inbyggnadsdjup	40 mm

#### Elektrisk ström

Märkström	16 A
-----------	------

#### Material

Färg	Vit
------	-----

#### Utrustning

Med brytare för manuell omkoppling	Ja
Radiofrekvens tvåvägs	Ja

#### Elektrisk ström

Omkopplingsström	16 A
------------------	------

#### Frekvens

Frekvens	50 - 50 Hz
Mottagarfrekvens radio	868,30 - 868,30 MHz

#### Ström

Uteffekt	3680 W
230 V glöd- och halogenlampor	2300 W

#### Spänning

Driftspänning	230 - 230 V
Driftspänning över buss	21 - 32 V

#### Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP30
---------------------	------

#### Användningsförhållanden

Driftstemperatur	0 - 45 °C
------------------	-----------

#### Text

Funktion	Enkla tilläggsfunktioner: +6 scener Förstärkarfunktion går att aktivera för att öka avståndet mellan radioprodukter Återställningsfunktion (till fabriksinställning)
----------	--