




EGN100



IP20

Digitalni multifunkcijski tajmer sa Bluetooth, 1-kanal

Tehničke karakteristike

Napon

Nazivni napon	230 - 240 V
Nazivni radni napon Ue	230 - 230 V

Frekvencija

Frekvencija	50 - 60 Hz
-------------	------------

Električna struja

Nazivna struja	10 A
----------------	------

Snaga

Žarulja sa žarnom niti i halogena žarulja od 230 V	2300 W
--	--------

Rasvjeta

Maks. opterećenje fluorescentne svjetiljke u seriji	1000 W
Maks. opterećenje fluorescentne svjetiljke sa paralelnom kompenzacijom	400 VA

Funkcije

Rezerve energije u godinama	10 y
Sa mrežnom sinhronizacijom	Da
Sa kvarcnom sinhronizacijom	Da
Broj funkcijskih kanala	1

Oprema

Tačnost po danu	0,25 s
Sa impulsnim programom	Da
Broj kanala	1

Veza

Vrsta kontakata	1x izmjenični
-----------------	---------------

Postavke

Dnevni program	Da
Sedmični program	Da
Godišnji program	Da

Uvjeti korištenja

Radna temperatura	-5 - +45 °C
-------------------	-------------

Veza

Presjek fleksibilnog vodiča	0.2 - 2.5 mm ²
Presjek krutog provodnika	0.2 - 4 mm ²

Tekst

Vrsta veze	Sa vijčanim stezaljkama
------------	-------------------------

Dimenzije

Visina	90 mm
Širina	17,80 mm
Dubina	62,50 mm

Kapacitet

Broj modula	1
-------------	---

Glavne električne karakteristike

Minimalni interval između 2 uklanjanja/isklapanja	1 min
---	-------

Održivost

Usklađeno sa RoHS	Da
-------------------	----